

# HÖGANÄS SILIKON STAR

## Sortiment

| Beteckning   | Förpackning | Färg        |                                                                                   |
|--------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| FB 2010 Star | 300 ml      | Vit         |  |
| FB 2020 Star | 300 ml      | Ljusgrå     |  |
| FB 2030 Star | 300 ml      | Grå         |  |
| FB 2040 Star | 300 ml      | Mellangrå   |  |
| FB 2050 Star | 300 ml      | Svart       |  |
| FB 2060 Star | 300 ml      | Transparent |                                                                                   |

## Materialåtgång

Ca 15 m per patron vid fog 5x5 mm.

## Produktbeskrivning

Antimögelbehandlad 1-komponent, ättiksyrehärdande silikonfogmassa. Snabbhärdande, elastisk med mycket god åldringsbeständighet. Produkten är antimögelbehandlad. Uppfyller kraven enligt ISO 11600.

## Tekniska information

|                               |                                                          |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Materialtyp:                  | Silikongummi                                             |
| Konsistens:                   | Mjuk, tixotropmassa                                      |
| Härdsystem:                   | Acetoxi                                                  |
| Densitet:                     | ca 1,01 g/cm <sup>3</sup>                                |
| Arbets temperatur:            | +5°C till +40°C - ej mot frostbelagda ytor               |
| Brandfarlig:                  | Nej                                                      |
| Egenskaper efter applicering: | Klibbfri yta ca 36 minuter                               |
| Bearbetningstid:              | 5-8 minuter                                              |
| Härdning:                     | 1-2 mm per dygn beroende på luftfuktighet och temperatur |
| Hårdhet:                      | ca 18°C Shore A                                          |
| Elasticitetsmodul:            | ca 0,4 N/mm <sup>2</sup> vid 100% töjning                |
| Temperaturbeständighet:       | -5°C till +150°C - kortvarigt upp till +200°C            |
| Åldringsbeständighet:         | Mycket god mot UV-strålning                              |
| Kemikaliebeständighet:        | Mycket god mot de flesta kemikalier                      |
| Övermålningsbar:              | Nej                                                      |

Uppfyller mögeltestnormer enligt ISO-846/1978 metod A och B

## Användning

Sanitetssilikon används i våtutrymmen och där stora hygieniska krav ställs. Sanitetssilikon har god vidhäftning mot keramiska plattor, de flesta sanitetsmaterial, betong, puts, trä, emalj, plåt, aluminium mm. Använd inte silikonerna mot natursten då naturstenen kan missfärgas.

## Applicering

Skär av munstycket till önskad bredd, skär av förslutningen och skruva på munstycket. Montera patronen i sprutpistol, flytta sprutan långsamt utefter fogen och se till att fogen blir väl fylld. Fyll fogen från botten med råge, skrapa av överskottet med en stålspackel. Drag bort maskeringstejpen vinkelrätt från fogen och släta till fogen med ett finger doppat i såplösning, använd skyddshandske.

Ohärdad silikon kan avlägsnas med t.ex lacknaffa, härdad avlägsnas mekaniskt

## Lagring

Förbrukningen skall ske inom 24 månader efter tillverkningsdatum.

## Skyddsföreskrifter

Ventilation. God arbetshygien använd skyddshandskar. Vid inandning frisk luft. Vid hudkontakt torka av och tvätta med tvål och vatten. Vid stänk i ögonen skölj genast med vatten 10-15 minuter. Håll ögonen vidöppna. Vid förtäring framkalla kräkning. Kvarstår symptom uppsök läkare.

## Försäljning

CC Höganäs produkter säljs genom byggmaterialhandel och plattsättningsentreprenörer över hela landet. Uppgift om närmaste återförsäljare gå in på vår hemsida, [www.cchoganas.se](http://www.cchoganas.se) eller genom direkt hänvändelse till oss.

## Byggteknisk information

CC HÖGANÄS BYGGKERAMIK AB  
Landskronavägen 23, 252 32 Helsingborg  
Tel. 077-447 35 00

Information finns också på vår hemsida, [www.cchoganas.se](http://www.cchoganas.se)